

# Bloc de racordare VABM-B10-25E-N12-6

Cod: 8026256

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	27,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	6
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	2.115 g
tip fixare	cu orificiu
Racord aer de comanda 12	1/8 NPT
Racord aer de comanda 14	1/8 NPT
Conexiune pneumatica 1	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 3	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 5	1/2 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat