


Bobina VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

Cod: 8029146

FESTO

pentru armatura tip FN, cablu cu conector de izolare, 24 V DC, incapsulare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	electric
pozitie instalare	Oricare
Durata de anclansare	100 %
Clasa izolatie	H
Clasa de izolatie a sarmei lacuite	H
Caracteristica bobina	24 V DC: 4.6 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Clasificare maritima	vezi certificatul
Certificat ATEX in afara UE	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Departament eliberare certificate	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	AEx m II T4 Ex m II T4
Protectie la explozie temperatura ambientala	-20°C <= Ta <= +60°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Greutate produs	207 g
Conectare electrica	cablu
Lungimea cablului	0,61 m
tip fixare	cu piulita zimtuita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Material plastic
	otel
Materialul infasurarii	Cupru