


Racord T NPFC-T-3G12-F

Cod: 8030238

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--|
| Materialul racordului filetat | Alama nichelata |
| Marimea legaturii | 10 |
| presiune de operare | -0,95 ... 50 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -20 ... 150 °C |
| Greutate produs | 129,3 g |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/2 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/2 |
| Indicatie material | conform RoHS |