


Niplu dublu
NPFC-D-2R34-M
Cod: 8030288

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Materialul racordului filetat	Alama nichelata
Marimea legaturii	10
presiune de operare	-0,95 ... 50 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 150 °C
Greutate produs	80,14 g
Conexiune pneumatica 1	R3/4
Conexiune pneumatica 2	R3/4
Indicatie material	conform RoHS