

# Niplu reductie NPFC-R-G18-M5-MF

Cod: 8030307

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Materialul racordului filetat	Alama nichelata
Marimea legaturii	10
presiune de operare	-0,95 ... 50 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 150 °C
Greutate produs	8,2 g
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	M5
Indicatie material	conform RoHS