


# Bobina VACF-A-A1-1

Cod: 8030822

★ Gama de produse standard

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Corespunde normelor	IEC 61010-1
Durata de anclansare	100 %
Clasa izolatie	H
Caracteristica bobina	24 V DC: 2.6 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Clasificare maritima	vezi certificatul
Departament eliberare certificate	DNVGL-TAA000011J
Restrictie de temperatura ambientala si mediu	-20 - 50 °C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 ... 50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Greutate produs	82,6 g
Conectare electrica	Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 conform EN 175301-803
tip fixare	cu piulita zimtuita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PA otel
Materialul bobinei	Cupru otel Termoplastic
Materialul infasurarii	Cupru