


Sursa luminoasa SBAL-C6-A-NR

Cod: 8031160

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Aprobare	RCM Mark
Distanța de operare	100 - 300 mm
Tip iluminare	Lumina de panou
Tip de lumina	infrarosu LED Clar
lungime de unda	860 nm
Conectare electrica	12 pini 2x M12 stecher
Nivel de declansare	Nivel 10 V ... UB
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Pulsatii reziduale	10 %
Consum curent in timpul functionarii continue	90 mA
Consum curent in timpul functionarii-fulger	100 mA
Numar maxim de dispozitive conectabile in serie	4
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Temperatura ambientala in timpul functionarii continue	0 ... 50 °C
Temperatura ambientala in functionarea-fulger	0 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Tip de protectie	IP67
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Greutate produs	60 g
tip fixare	prins in fanta coada de randunica cu accesorii
Materialul carcasei	Ranforsat ABS
Indicatie material	conform RoHS