


Portal planar 2D YXCF-4

Cod: 8032548

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Suprafetele pentru montare trebuie sa fie plane	0,1 mm/m
Suprafetele pentru montare trebuie sa fie paralele	0,1 mm/m
pozitie instalare	orizantal
Structura constructiva	Sistem portal planar cu module de actionare electrica
Durata de anclansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Temperatura mediului	5 ... 45 °C
Interval de intretinere	2.500 km
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de adaptare	Aluminiu eloxat Otel acoperit
Materialul suportului de montaj	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul lantului port cablu	ranforsat PA