

Placa racordare VABS-S1-1HS-G38

Numar piesa: 8032646

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	48 mm
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Pe baza standardului	ISO 5599-1
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Presiunea de control	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Compatibilitate vacuum	da
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...50 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	230 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere pentru surub M5
Conexiune aer de control 12/14	G1/8
Conector pneumatic 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Conector pneumatic 3	G3/8
Conexiune pneumatica 4	G3/8
Conexiune pneumatica 5	G3/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aluminiu turnat sub presiune