


Placa de capat VABE-S1-2R-N34

Cod: 8032675

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Latime | 44 mm |
| Funcție de exhaustare a aerului bazat pe norme | Prin placa de droselizare ISO 5599-1 |
| Presiune de operare Mpa | 0 ... 1 MPa |
| presiune de operare | 0 ... 10 bar |
| Compatibilitate la vacuum | Da |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -20 ... 60 °C |
| Temperatura medie | -10 ... 50 °C |
| Mediu de comanda | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura mediului | -10 ... 50 °C |
| Greutate produs | 370 g |
| tip fixare | Prin gaura strapunsa pentru surub M6 |
| Conexiune pneumatica 1 | 3/4 NPT |
| Conexiune pneumatica 3 | 3/4 NPT |
| Conexiune pneumatica 5 | 3/4 NPT |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de capat | Aluminiu turnat sub presiune |