


# Montaj NEAU-A-N8-2

Cod: 8032869

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	2
Model	pentru fanta T
tip fixare	prins in fanta T de-a lungul si transversal pe fanta tip T inserabil in canal de sus
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Temperatura de depozitare	-25 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul suruburilor	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul piulitei de canal	Alama nichelata