

# Placa racordare VMPA1-FB-AP-4-1-S1-RV

Cod: 8034551

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	50 mm
Lungime	107,3 mm
Marimea ramei	10,5 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	4
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 0,8 MPa
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	190 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune