

# Tub material plastic PAN-R-28X2,5-SW

Cod: 8036208

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare  |
|---|--|
| diametru exterior                                       | 28 mm  |
| Raza de curbura relevanta pentru debit                  | 350 mm   |
| Diametru interior                                       | 23 mm  |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 0,8 MPa   |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura       | -0,95 ... 8 bar  |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 116 psi  |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura       | -0,095 ... 1,4 MPa   |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare          | -0,95 ... 14 bar   |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura       | -13,775 ... 203 psi  |
| mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]                 |
| Conformitatea PWIS                                      | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura mediului                                    | -30 ... 80 °C  |
| Greutate produs in functie de lungime                   | 0,207 kg/m   |
| Conexiune pneumatica                                    | Pentru conector rapid cu diametrul exterior al tubului 28 mm |
| Culoare   | negru  |
| Duritate Shore  | D 62 +/-3  |
| Indicatie material                                      | conform RoHS   |
| Materialul furtunului                                   | TPE-A  |