


Axa de ghidare ELFA-KF-70- -

Cod: 8037970

FESTO



Reprezentare



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	50 ... 5.000 mm
marime de fabricatie	70
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratia maxima	50 m/s ²
Viteza maxima	5 m/s
Durata de anclansare	100 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment static al suprafetei grad 2 Iy	146,05E+03 mm ⁴
Moment static al suprafetei grad 2 Iz	459,29E+03 mm ⁴
Forta maxima Fy	1.500 N
Forta maxima Fz	1.850 N
Rezistenta maxima la deplasare fara sarcina	11 N
Momentul maxim Mx	16 Nm
Momentul maxim My	132 Nm
Momentul maxim Mz	132 Nm
Interval de lubrifiere, functie de distanta parcursa	1.000 km
greutate sanie	790 g
greutate suplimentara sanie	790 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	2.220 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	38 g
tip fixare	cu accesorii
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul benzii de acoperire	benzi din otel inoxidabil
Materialul ghidajului	Otel inoxidabil
Materialul sinei de ghidare	Otel inoxidabil
Materialul glisierii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat