


# Placa regulator VMPA14-B8-R2-M5-06

Cod: 8043519

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| Latime  | 14 mm  |
| pozitie instalare                                   | Oricare  |
| Conectare pneumatica verticala                      | Regulator de presiune pentru 2                                     |
| Funcție de regulator                                | Presiune de iesire constanta<br>cu aerisire secundara              |
| Domeniu reglare presiune                            | 2 ... 6 bar  |
| presiune de intrare 1                               | 0,5 ... 10 bar   |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 1 - Rezistenta redusa la coroziune                                 |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Tip de protectie                                    | IP65<br>conform IEC 60529  |
| Temperatura mediului                                | -5 ... 50 °C   |
| Cuplu de strangere maxim                            | 0,65 Nm  |
| Greutate produs                                     | 76 g   |
| Metoda de fixare pentru aranjare verticala          | Pe placa de racordare  |
| Racord manometru                                    | M5   |
| Indicatie material                                  | conform RoHS   |
| Materialul panoului de control                      | PA   |
| Materialul etansarilor                              | NBR  |
| Materialul carcasei regulatorului                   | PA   |