

Parghie basculanta cu role VAOM-R4-20-D2-52

Cod: 8049236

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	20 mm
tip de actionare	mecanic
pozitie instalare	Planul de miscare
Structura constructiva	Parghie cu rola
Tip de comanda	direct
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare	Insurubat strans
Indicatie material	conform RoHS
Materialul adaptorului de montaj	otel galvanizat