


Servo Press Kit YJKP-..

Cod: 8058596

FESTO



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Forta de apasare	0 ... 17 kN
Cursa de lucru	100 ... 400 mm
Lungimea cablului	5 ... 15 m
Scanarea frecventei	1.000 Hz
Protocol	EtherNet/IP Modbus TCP TCP/IP
pozitie instalare	Oricare
Tipul de motor	servomotor
Acceleratia maxima	2 m/s ²
Durata de anclansare	100%
Viteza de alimentare	0 ... 250 mm/s
Precizia FS	0,25 %FS
Sarcina efectiva maxima	19,5 ... 95 kg
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Tip de protectie	IP20
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune