

Kit paralel EAMM-U-60-D40-58AA-91

Cod: 8058940

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|------------------------|
| marime de fabricatie | 60 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de turatii | 6.000 1/min |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Momentul de inertie a masei | 26,7 kgmm ² |
| Cuplu de actionare in gol | 0,07 Nm |
| Moment de rotatie transferabil | 3 Nm |
| Greutate produs | 1.150 g |
| Cod interfata actuator | D40 |
| Cod interfata, intrare motor | 58AA |
| Indicatie material | conform RoHS |