

Kit paralel EAMM-U-86-S48-82AA-177

Cod: 8059021

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	86
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	5.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	175 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	0,25 Nm
Moment de rotatie transferabil	9,5 Nm
Greutate produs	3.300 g
Cod interfata actuator	S48
Cod interfata, intrare motor	82AA
Indicatie material	conform RoHS