

# Kit paralel EAMM-U-145-S62-126AA-288

Cod: 8059073

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	145
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	4.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	2.270 kgmm <sup>2</sup>
Cuplu de actionare in gol	2 Nm
Moment de rotatie transferabil	9,5 Nm
Greutate produs	15.000 g
Cod interfata actuator	S62
Cod interfata, intrare motor	126AA
Indicatie material	conform RoHS