

# Tub material plastic PTFEN-8X1-NT

Cod: 8061173

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	8 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	90 mm
Diametru interior	5,9 mm
Raza minima de incovoiere	64 mm
Instructiuni de utilizare	Furtun fara imprimare
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 0,5 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 5 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 72,5 psi
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,2 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 12 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 174 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material testat la foc	UL94 V-0
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
clasa de curatenie a incaperii	Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta.
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-20 ... 150 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,047 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 8 mm pentru diametrul exterior niplu 8 mm cu piulita olandeza pentru stut cu diametrul interior de 6 mm cu piulita pentru stut cu diametru interior 6 mm
Culoare	natural
Duritate Shore	D 55 +/-5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PTFE