


Module electronice VMPA14-MPM-EMM-4

Cod: 8066768

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	4
Numarul maxim de bobine de ventil	4
Curent nominal de anclansare la bobina	80 mA pana la 25 ms
Curent nominal la scaderea curentului	25 mA dupa 25 ms
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune (cand e instalat)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	30 g
Materialul carcasei	POM
Indicatie material	conform RoHS