


Placa de racordare VABV-S4-2HS-G18-CB-2T2

Cod: 8067932

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Latime | 38 mm |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Greutate produs | 434 g |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 4 | G1/8 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii | Aluminiu turnat sub presiune |