


# Drosel cu supapa de sens VFOE-LE-T-R38-Q8

Cod: 8068740

★ Gama de produse standard

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	Funcție de droselizare pentru exhaustare aer
Conexiune pneumatica 1	QS-8
Conexiune pneumatica 2	R3/8
tip de actionare	manual
Elemente de ajustare	Buton rotativ cu opritor
tip fixare	insurubabil
Debit nominal normal in directia droselului	720 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	600 ... 900 l/min
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Materialul carcasei	PBT
pozitie instalare	Oricare
Marime cheie	21 mm
Rotativ	360° / fara oscilatie continua
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0,02 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0,2 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	2,9 ... 145 psi
Debit normal pe directia de control 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	1.150 l/min
Debit normal pe directia de non-retur 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	1300 ... 1500 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 4
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Greutate produs	29,5 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	PBT
Materialul etansarilor dinamice	HNBR
Materialul boltului filetat	otel galvanizat
Materialul inelului de eliberare	PBT
Materialul etansarilor statice	NBR