


Profil de fixare DAMH-L8-20-P-1

Cod: 8069009

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| marime de fabricatie | 20 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| Greutate produs | 169 g |
| tip fixare | Montaj direct prin gaurile strapunse |
| Indicatie material | conform RoHS Fara cupru |
| Materialul montajului | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul suruburilor | otel galvanizat |