

# Cablu de legatura NEBC-U7G10-KS-5-N-S-U5G9


Cod: 8072582

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2025. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Greutate produs	422 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	USB 3.0 tip B micro
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	10
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	9
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	2x suruburi M2x0,4
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, design	Unghiular
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 2, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	USB 3.0 tip A
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	9
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	9
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	1,8 A
Rezistenta la tensiune	0,3 kV
Lungimea cablului	5 m
Caracteristica cablu	standard
Conditii de test ale cablului	Conditii de testare la cerere
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 125 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 125 mm
Diametrul cablului	6,2 mm
Structura cablului	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28) ecranat
Sectiunea transversala a conductorului	0,08 mm <sup>2</sup> 0,128 mm <sup>2</sup> 0,324 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP20
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-20 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS fara halogen
Grad de contaminare	1
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul invelisului cablului	PVC
Culoare invelis cablu	negru