Mentinerea franei
DACS-25-A-R3-S

Cod: 8072776

FESTO





Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Tipul de prindere cu directia de actionare	Pe ambele parti blocare cu arc, deblocare pneumatica
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Functie de siguranta	Retinerea si oprirea unei miscari
Nivel performanta (PL)	Oprirea, mentinerea si blocarea unei miscari/categoria 1, Performance Level c
Presiune de operare Mpa	0,38 ... 0,8 MPa
presiune de operare	3,8 ... 8 bar
Presiune de operare	55,1 ... 116 psi
Presiunea maxima de test permisa	8 bar
Presiunea minima de eliberare	3,8 bar
Material rotund de prins	25 mm
Aprobare	TÜV
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene privind echipamentele tehnice
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind masinile
Departament eliberare certificate	TÜV CA 697
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Forta statica de mentinere	8.200 N
Greutate produs	12.832 g
tip fixare	cu filet interior cu accesorii
Conexiunea pentru eliberare, unitate de prindere	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul arcului	otel aliaj inalt
Materialul carcasei	otel
Materialul bacurilor	otel de scule
Materialul pistonului	otel