


Ventuza OGVM-100-S-N-G14F

Cod: 8073821

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| Compensator de inaltime ventuza | 9,5 mm |
| Raza minima a piesei de prelucrat R | 100 mm |
| Deschidere nominala | 8 mm |
| Diametru ventuza | 100 mm |
| Volum ventuza | 68 cm ³ |
| Pozitia racordului | sus |
| pozitie instalare | Oricare |
| Forma ventuza | rotund plat |
| Presiune de operare Mpa | -95 ... 0 kPa |
| presiune de operare | -0,95 ... 0 bar |
| Presiune de operare | -13,775 ... 0 psi |
| Presiune nominala de operare | -60 kPa -0,6 bar |
| mediu de operare | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| Fora de retentie la presiunea nominala | 351 N |
| Fora laterala la presiunea nominala | 140 N |
| Greutate produs | 100 g |
| tip fixare | Prin port vacuum |
| Racord de vacuum | Filet interior G1/4 |
| Culoare | negru |
| Duritate Shore | 60 +/- 5 |
| Materialul dopului filetat | Aliaj de aluminiu forjat |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul ventuzei | NBR |