


Ventuza OGVM-50-A-HN-G14F

Cod: 8073845

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensator de inaltime ventuza	11,5 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	35 mm
Deschidere nominala	7 mm
Diametru ventuza	50 mm
Volum ventuza	15 cm ³
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Forma ventuza	Rotund, burduf 1,5 pliuri
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-60 kPa -0,6 bar
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	10 ... 120 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	93 N
Fora laterala la presiunea nominala	88 N
Greutate produs	41 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	Filet interior G1/4
Culoare	gri
Duritate Shore	60 +/- 5
Materialul dopului filetat	Aliaj de aluminiu forjat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	HNBR