

Ventuza OGVM-40X85-AV-N-G14F

Cod: 8073866

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensator de inaltime ventuza	9 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	30 mm
Deschidere nominala	6 mm
Marime ventuza	40x85 mm
Volum ventuza	23,5 cm ³
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Forma ventuza	Oval, burduf, 1,5 pliuri
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-60 kPa -0,6 bar
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	126 N
Fora laterala verticala la presiunea nominala	173 N
Greutate produs	57 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	Filet interior G1/4
Culoare	negru
Duritate Shore	60 +/- 5
Materialul dopului filetat	Aliaj de aluminiu forjat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	NBR