


Amortizor de soc DYEF-G8-M8-Y1

Cod: 8073905

★ Gama de produse standard

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M8
cursa	1,3 mm
Amortizare	Amortizare tip P fara opritor metalic fix
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	0,8 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
lungime de amortizare	1,3 mm
Cuplu de strangere maxim	2 Nm
Consumul de energie maxim la o cursa	0,12 J
Greutate produs	23 g
tip fixare	cu bucsa filetata
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel aliaj inalt