


Placa racordare VMPA14-FB-AP-4-1

Cod: 8074666

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	65,5 mm
Lungime	107,3 mm
Marimea ramei	14,8 mm 14,9 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	4
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 0,8 MPa
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	250 g
Conexiune pneumatica 2	M7 G1/8
Conexiune pneumatica 4	M7 G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune