


Regleta de conectare VABM-P7-18M-G18-M5-6

Cod: 8076388

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--------------------------------------|
| Marimea ramei | 18 mm |
| Structura constructiva | Directie de conectare pe lateral |
| Numarul maxim de pozitii de ventile | 6 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului | 0,6 Nm |
| Greutate produs | 270 g |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | M5 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de baza | Aliaj de aluminiu forjat |