

Servo-presa YJKP

Cod: 8077950

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Forța de apăsare	0 ... 17 kN
Cursa de lucru	100 ... 400 mm
Lungimea cablului	5 ... 15 m
Scanarea frecvenței	1.000 Hz
Protocol	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
poziție instalare	Oricare
Tipul de motor	servomotor
Acceleratia maxima	2 m/s ²
Durata de anclansare	100 %
Viteza de alimentare	0 ... 250 mm/s
Precizia FS	0,25 %FS
Sarcina efectiva maxima	19,5 ... 95 kg
Greutate produs	5,5 ... 66,7 kg
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Tip de protectie	IP20
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III