


Suport etichete NEAU-LH-1

Cod: 8078305

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| latime | 5,4 mm |
| Inaltime | 10,1 mm |
| Lungime | 23 mm |
| tip fixare | Clip |
| Greutate produs | 0,3 g |
| Marimea legaturii | 100 |
| Temperatura mediului | -40 ... 100 °C |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Indicatie material | conform RoHS fara halogen |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune |
| Diametrul cablului | 1,7 ... 3 mm |
| Culoare | transparent |