

# Suport etichete NEAU-LH-2

Cod: 8078306

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                                     |
|--------------------------------------|---|
| latime                               | 5,4 mm                                      |
| Inaltime                             | 10,3 mm                                     |
| Lungime                              | 23 mm                                       |
| tip fixare                           | Clip  |
| Greutate produs                      | 0,3 g                                       |
| Marimea legaturii                    | 100   |
| Temperatura mediului                 | -40 ... 100 °C                              |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B2-L                              |
| Indicatie material                   | conform RoHS<br>fara halogen                |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune |
| Diametrul cablului                   | 2,5 ... 3,5 mm                              |
| Culoare                              | transparent                                 |