

Set adaptor DHAA-G-R3-16-B8-20

Cod: 8079195

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| marime de fabricatie | 16 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | 0 ... 50 °C |
| Greutate produs | 60 g |
| tip fixare | cu filet interior |
| Materialul placii de adaptare | Aliaj de aluminiu, anodizat |
| Materialul suruburilor | otel galvanizat |