

Set adaptor EHAM-E20-40-E19-25

Cod: 8080760

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-10 ... 70 °C
Greutate produs	30 g
Cod interfata de baza	E20
Cod de interfata, layout	E19
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de adaptare	Aliaj de aluminiu forjat