


Maner de comutare DASI-E21-60-S8-SL

Cod: 8081324

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	60
Model	pentru senzor M8
Structura constructiva	Comutator lug
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	40 g
tip fixare	cu pana de canal
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suportului	otel galvanizat
Materialul suruburilor	otel galvanizat