


V - port ball  
VAVC-F7-B-V30-11/2"  
Cod: 8083055

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru nominal DN	40
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Greutate produs	440,9 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul elementului de inchidere	Turnat din otel inoxidabil