


Regleta de conectare VABM-P6-15M-G18-M5-4

Cod: 8083543

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	15 mm
Structura constructiva	Directie de conectare pe lateral
Numarul maxim de pozitii de ventile	4
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului	0,6 Nm
Greutate produs	140 g
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat