

Set capac VAVC-F12-SCC-32-TP

Cod: 8084034

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|--|
| Diametru nominal DN | 32 |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Mediu | Vapori Ulei hidrolic pe baza de ulei mineral Gaze inerte Ulei mineral Apa aer comprimat filtrat, finete de filtrare 200 µm Fluide neutre |
| Nota privind mediul | Mediile gazoase sunt permise numai daca trec peste scaunul supapei. |
| Temperatura medie | -30 ... 200 °C |
| Temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| Temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| pozitie instalare | Oricare |
| Greutate produs | 424 g |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul protectiei | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul etansarii surubului | PTFE |
| Materialul etansarii scaunului | PTFE, modificat |