


Set capac VAVC-F12-SCC-25-TP

Cod: 8084042

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru nominal DN	25
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Mediu	Vapori Ulei hidraulic pe baza de ulei mineral Gaze inerte Ulei mineral Apa aer comprimat filtrat, finete de filtrare 200 µm Fluide neutre
Nota privind mediul	Mediile gazoase sunt permise numai daca trec peste scaunul supapei.
Temperatura medie	-30 ... 200 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	385 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul etansarii surubului	PTFE
Materialul etansarii scaunului	PTFE, modificat