


Kit axial EAMM-A-T42-67A

Cod: 8084497

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime nominala	43 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	3,2 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	8,5 Nm
Greutate produs	377 g
Cod interfata actuator	T42
Cod interfata, intrare motor	67A
Indicatie material	conform RoHS