


# Reductor EMGA-40-A-G3-40P

Cod: 8085342

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	40 mm
Motor cu flansa	40 mm
Joc de rasucire	0,35 deg
tipul reductorului	Reductor in unghi drept
Raport de transmisie	3:1
Viteza maxima de intrare	18.000 1/min
Temperatura de operare reductor	-25 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	4,5 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	0,049 kgcm <sup>2</sup>
Cuplu maxim iesire	7 Nm
Eficienta maxima	95 %
rigiditate la torsiune	0,8 Nm/arcmin
Greutate produs	500 g
Interfata reductor arbore de iesire	40G
Interfata reductor arbore de antrenare	40P
Indicatie material	conform RoHS