


# Reductor EMGA-40-A-G5-40P

Cod: 8085343

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	40 mm
Motor cu flansa	40 mm
Joc de rasucire	0,35 deg
tipul reductorului	Reductor in unghi drept
Raport de transmisie	5:1
Viteza maxima de intrare	18.000 1/min
Temperatura de operare reductor	-25 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	7,5 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	0,035 kgcm <sup>2</sup>
Cuplu maxim iesire	12 Nm
Eficienta maxima	95 %
rigiditate la torsiune	0,8 Nm/arcmin
Greutate produs	500 g
Interfata reductor arbore de iesire	40G
Interfata reductor arbore de antrenare	40P
Indicatie material	conform RoHS