


# Regulator de presiune VRPA-C-Q8-E

Cod: 8086002

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara cu debit invers
Conexiune pneumatica 1	QS-8
Conexiune pneumatica 2	QS-8
tip fixare	cu orificiu
Debit nominal	130 l/min
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcasei	PBT
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
pozitie instalare	Oricare
tip de actionare	manual
Elemente de ajustare	Buton rotativ cu opritor
Domeniu reglare presiune Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Domeniu reglare presiune	1 ... 8 bar
Domeniu reglare presiune psi	14,5 ... 116 psi
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 4
Greutate produs	33 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor statice	NBR