

# Regulator de presiune VRPA-LM-N14-T14

Cod: 8086016

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Funcție de regulator	Presiune de ieșire constantă cu aerisire secundară cu debit invers
Conexiune pneumatică 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatică 2	QS-1/4
tip fixare	insurubabil
Debit nominal	110 l/min
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcasei	PBT
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
poziție instalare	Oricare
tip de acționare	manual
Tip de etansare la fusul cu insurubare	acoperire
Elemente de ajustare	Buton rotativ cu opritor
Rotativ	360° / fara oscilație continuă
Afisarea presiunii	cu manometru
Domeniu reglare presiune Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Domeniu reglare presiune	1 ... 8 bar
Domeniu reglare presiune psi	14,5 ... 116 psi
Indicație pentru mediul de lucru și cel de pilotare	funcționare cu lubrifiere posibilă (necesară pentru alte operații)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
clasa de curățenie a încăperii	ISO clasa 4
Greutate produs	50 g
Materialul dopului filetat	Alama nichelată
Indicație material	conform RoHS
Materialul etansării filetate	PTFE
Materialul etansărilor statice	NBR