

Cuplaj  
**EAMC-42-50-12-20-U**  
Cod: 8086049

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	12 mm
Diametru de prindere 2	20 mm
marime de fabricatie	42
Lungime nominala	50 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	6.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	21 Nm
Greutate produs	136 g
Indicatie material	conform RoHS