


Filtru retea CAMF-C6-F-C8-3A

Cod: 8088928

★ Gama de produse standard

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Rezistenta la scurt-circuit	nu
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	8 A
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 250 V
Frecventa de retea	0 ... 400 Hz
Tensiune de izolare	1.100 V
Aprobare	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 100 °C
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	-25 ... 100 °C
Greutate produs	700 g
tip fixare	Placa de montare, infiletata
Indicatie material	conform RoHS
pozitie instalare	orizontal
Conexiune electrica 1, functie	alimentare cu tensiune
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	regleta conexiuni
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	clema cu insurubare
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	2
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	2
Conexiune electrica 1, sectiune conductor	4 ... 6 mm ²
Conexiune electrica 2, functie	alimentare cu tensiune
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	regleta conexiuni
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	clema cu insurubare
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	2
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	2
Conexiune electrica 2, sectiune conductor	4 ... 6 mm ²